




KR040N

Клема нейтральна 4мм², 800В/32А

Технічні характеристики

Електричний струм

Номинальний струм	32 А
-------------------	------

Розміри

Висота	47 mm
Ширина	6,1 mm
Глибина	60 mm

Установлення, монтаж

Монтаж на	DIN-рейка
-----------	-----------

Під'єднання

Поперечний переріз гнучкого провідника	0.5 - 6 mm ²
Поперечний переріз жорсткого провідника	0.5 - 6 mm ²

Матеріали

Colour	Синій
Матеріал	Термопластик

Підключення

Тип з'єднання	Гвинтове з'єднання
---------------	--------------------

Sustainability

Без галогену	Так
REACH-SVHC free	Так
Відповідність RoHS	Так