



KR040PE

Borne de terre, 4mm², connection à vis

Caractéristiques techniques

Puissance

Puissance dissipée totale sous IN	0 W
-----------------------------------	-----

Dimensions

Hauteur	47 mm
Largeur	56 mm
Profondeur	56 mm

Connectivité

Type de raccordement	borne à vis
----------------------	-------------

Matière

Couleur	Jaune vert
Matériau	Thermoplastique

Installation, montage

Montage sur	Rail DIN
-------------	----------

Raccordement

Section de raccordement en câble souple	0.5 - 6 mm ²
Section de raccordement en câble rigide	0.5 - 6 mm ²

Durabilité

Sans halogène	Oui
REACH-sans SVHC	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui