



KR040PE

Borne de terre, 4mm², connection à vis

Caractéristiques techniques

Puissance

Puissance dissipée totale sous IN 0 W

Dimensions

Hauteur 47 mm

Largeur 56 mm

Profondeur 56 mm

Connectivité

Type de connection / prise borne à vis

Matières

Couleur Jaune vert

Matière Thermoplastique

Installation, montage

Montage sur Rail DIN

Raccordement

Section de raccordement en câble souple 0.5 - 6 mm²

Section de raccordement en câble rigide 0.5 - 6 mm²

Durabilité

Sans halogène Oui

Conformité REACH Oui

Conforme à la directive RoHS Oui