



KR040PE

Rijgklem 4 mm² aarde, schroef

Technische karakteristieken

Vermogen

Totaal vermogensverlies onder IN	0 W
----------------------------------	-----

Afmetingen

Hoogte	47 mm
Breedte	56 mm
Diepte	56 mm

Connectiviteit

Type connector/stekker	Schroefaansluiting
------------------------	--------------------

Materiaal

Kleur	Geel/groen
Materiaal	Thermoplast

Installatie, montage

Gemonteerd op	DIN-rail
---------------	----------

Aansluiting

Doorsnede soepele geleider	0.5 - 6 mm ²
Doorsnede stijve geleider	0.5 - 6 mm ²

Duurzaamheid

Halogeenvrij	Ja
REACH conform	Ja
RoHS conform	Ja