



KR040PE

Schutzleiterklemme 4mm², Schraubtechnik

Technische Eigenschaften

Leistung

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom 0 W

Abmessungen

Höhe 47 mm

Breite 56 mm

Tiefe 56 mm

Anschlussmöglichkeiten

Anschluss-/Steckertyp Schraubanschluss

Werkstoff

Farbe Gelbgrün

Werkstoff Thermoplast

Installation, Montage

Montage auf DIN Schiene

Anschluss

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter 0.5 - 6 mm²

Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter 0.5 - 6 mm²

Nachhaltigkeit

Halogenfrei Ja

REACH-konform Ja

RoHS-konform Ja