



KR040PE

### Zacisk szeregowy PE 4mm<sup>2</sup>

#### Właściwości techniczne

##### Moc

Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego 0 W

##### Wymiary

Wysokość 47 mm

Szerokość 56 mm

Głębokość 56 mm

##### Łączność

Typ połączenia Połączenie śrubowe

##### Materiały

Kolor Żółty zielony

Materiał Tworzywo termoplastyczne

##### Instalacja, montaż

Sposób montażu Szyna DIN

##### Rodzaj połączenia

Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego 0.5 - 6 mm<sup>2</sup>

Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego 0.5 - 6 mm<sup>2</sup>

##### Zrównoważony rozwój

Bezhalogenowe Tak

Zgodny z REACH - bez SVHC Tak

Zgodność z RoHS Tak