



KR040PE

Rijgklem 4 mm² aarde, schroef

Technische eigenschappen

Vermogen

Totaal vermogensverlies onder IN 0 W

Afmetingen

Hoogte 47 mm

Breedte 56 mm

Diepte 56 mm

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze Schroefaansluiting

Materiaal

Kleur Geel/groen

Materiaal Thermoplast

Installatie, montage

Gemonteerd op DIN-rail

Aansluiting

Aansluitdoorsnede soepele ader 0.5 - 6 mm²

Aansluitdoorsnede massieve ader 0.5 - 6 mm²

Duurzaamheid

Halogeenvrij Ja

REACH-SVHC vrij Ja

RoHS conform Ja