




KR040PE

Klema za uzemljenje 4mm², žutozelena

Tehničke karakteristike

Snaga

Rasipanje snage pri IN	0 W
------------------------	-----

Dimenzije

Visina	47 mm
Širina	56 mm
Dubina	56 mm

Povezivost

Vrsta veze	Vijčani spoj
------------	--------------

Materijali

Boja	Žutozelena
Materijal	Termoplastika

Instalacija, montaža

Montiranje na	DIN šina
---------------	----------

Veza

Presjek fleksibilnog vodiča	0.5 - 6 mm ²
Presjek krutog provodnika	0.5 - 6 mm ²

Održivost

Bez halogena	Da
REACH-bez SVHC	Da
Usklađeno sa RoHS	Da