



KR060L

Borne de passage-phase, 6mm², 800V/41A, connection à vis

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal	41 A
-------------------------	------

Dimensions

Hauteur	47 mm
Largeur	7,9 mm
Profondeur	56 mm

Installation, montage

Montage sur	Rail DIN
-------------	----------

Raccordement

Section de raccordement en câble souple	1.5 - 10 mm ²
Section de raccordement en câble rigide	1.5 - 10 mm ²

Matières

Couleur	Beige
Matière	Thermoplastique

Connectivité

Type de connection / prise	borne à vis
----------------------------	-------------

Durabilité

Sans halogène	Oui
Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui