



KR060L

Zacisk szeregowy fazowy 6mm²

Właściwości techniczne

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy	41 A
-----------------	------

Wymiary

Wysokość	47 mm
Szerokość	7,9 mm
Głębokość	56 mm

Instalacja, montaż

Sposób montażu	Szyna DIN
----------------	-----------

Rodzaj połączenia

Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego	1.5 - 10 mm ²
Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego	1.5 - 10 mm ²

Materiały

Kolor	Beżowy
Materiał	Tworzywo termoplastyczne

Łączność

Typ połączenia	Połączenie śrubowe
----------------	--------------------

Zrównoważony rozwój

Bezhalogenowe	Tak
Zgodny z REACH - bez SVHC	Tak
Zgodność z RoHS	Tak