



KR060L

**Rijgklem 6 mm<sup>2</sup> fase, 800V/41A, schroef**

**Technische eigenschappen**

**Stroom / temperatuur**

Nominale stroom	41 A
-----------------	------

**Afmetingen**

Hoogte	47 mm
Breedte	7,9 mm
Diepte	56 mm

**Installatie, montage**

Gemonteerd op	DIN-rail
---------------	----------

**Aansluiting**

Aansluitdoorsnede soepele ader	1.5 - 10 mm <sup>2</sup>
Aansluitdoorsnede massieve ader	1.5 - 10 mm <sup>2</sup>

**Materiaal**

Kleur	Beige
Materiaal	Thermoplast

**Aansluitmogelijkheden**

Aansluitwijze	Schroefaansluiting
---------------	--------------------

**Duurzaamheid**

Halogeenvrij	Ja
REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja