




KR060L

Klema za fazu 6mm², siva

Tehničke karakteristike

Električna struja

Nazivna struja I _n	41 A
-------------------------------	------

Dimenzije

Visina	47 mm
Širina	7,9 mm
Dubina	56 mm

Instalacija, montaža

Montiranje na	DIN šina
---------------	----------

Veza

Presjek fleksibilnog vodiča	1.5 - 10 mm ²
Presjek krutog provodnika	1.5 - 10 mm ²

Materijali

Boja	Bež
Materijal	Termoplastika

Povezivost

Vrsta veze	Vijčani spoj
------------	--------------

Održivost

Bez halogena	Da
REACH-bez SVHC	Da
Usklađeno sa RoHS	Da