



KR060PE

Schutzleiterklemme 6mm², Schraubtechnik

Technische Eigenschaften

Leistung

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom 0 W

Abmessungen

Höhe 47 mm

Breite 56 mm

Tiefe 56 mm

Konnektivität

Anschlussart Schraubanschluss

Werkstoff

Farbe Gelbgrün

Werkstoff Thermoplast

Installation, Montage

Montage auf DIN Schiene

Anschluss

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter 0.75 - 10 mm²

Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter 0.75 - 10 mm²

Nachhaltigkeit

Halogenfrei Ja

REACH-SVHC frei Ja

RoHS-konform Ja