



KR060PE

Клема для заземлення 6мм²

Технічні характеристики

Потужність

Загальна розсіювана потужність під номінальним струмом	0 W
--	-----

Розміри

Висота	47 mm
Ширина	56 mm
Глибина	56 mm

Підключення

Тип з'єднання	Гвинтове з'єднання
---------------	--------------------

Матеріали

Colour	Жовтий зелений
Матеріал	Термопластик

Установлення, монтаж

Монтаж на	DIN-рейка
-----------	-----------

Під'єднання

Поперечний переріз гнучкого провідника	0.75 - 10 mm ²
Поперечний переріз жорсткого провідника	0.75 - 10 mm ²

Sustainability

Без галогену	Так
REACH-SVHC free	Так
Відповідність RoHS	Так