



KR100L

Durchgangsklemme-Phase 10mm², 1000V/57A, Schraubtechnik

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

Nennstrom 57 A

Abmessungen

Höhe 60 mm

Breite 9,9 mm

Tiefe 46,5 mm

Installation, Montage

Montage auf DIN Schiene

Anschluss

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter 1.5 - 16 mm²

Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter 1.5 - 16 mm²

Werkstoff

Farbe Beige

Werkstoff Thermoplast

Konnektivität

Anschlussart Schraubanschluss

Nachhaltigkeit

Halogenfrei Ja

REACH-SVHC frei Ja

RoHS-konform Ja