



KR100L

**Rijgklem 10 mm<sup>2</sup> fase, 800V/57A, schroef**

**Technische karakteristieken**

**Elektrische Stroom**

Nominale stroom 57 A

**Afmetingen**

Hoogte 60 mm

Breedte 9,9 mm

Diepte 46,5 mm

**Installatie, montage**

Gemonteerd op DIN-rail

**Aansluiting**

Doorsnede soepele geleider 1.5 - 16 mm<sup>2</sup>

Doorsnede stijve geleider 1.5 - 16 mm<sup>2</sup>

**Materiaal**

Kleur Beige

Materiaal Thermoplast

**Connectiviteit**

Type connector/stekker Schroefaansluiting

**Duurzaamheid**

Halogeenvrij Ja

REACH conform Ja

RoHS conform Ja