



KR100L

Durchgangsklemme-Phase 10mm², 1000V/57A, Schraubtechnik

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

Nennstrom	57 A
-----------	------

Abmessungen

Höhe	60 mm
Breite	9.9 mm
Tiefe	46.5 mm

Installation, Montage

Montage auf	DIN Schiene
-------------	-------------

Anschluss

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	1.5 - 16 mm ²
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	1.5 - 16 mm ²

Werkstoff

Farbe	Beige
Werkstoff	Thermoplast

Anschlussmöglichkeiten

Anschluss-/Steckertyp	Schraubanschluss
-----------------------	------------------

Nachhaltigkeit

Halogenfrei	Ja
REACH-konform	Ja
RoHS-konform	Ja