



KR100L

**Zacisk szeregowy fazowy 10mm<sup>2</sup>**

**Właściwości techniczne**

**Prąd elektryczny**

Prąd znamionowy 57 A

**Wymiary**

Wysokość 60 mm

Szerokość 9,9 mm

Głębokość 46,5 mm

**Instalacja, montaż**

Sposób montażu Szyna DIN

**Rodzaj połączenia**

Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego 1.5 - 16 mm<sup>2</sup>

Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego 1.5 - 16 mm<sup>2</sup>

**Materiały**

Kolor Beżowy

Materiał Tworzywo termoplastyczne

**Łączność**

Typ połączenia Połączenie śrubowe

**Zrównoważony rozwój**

Bezhalogenowe Tak

Zgodny z REACh - bez SVHC Tak

Zgodność z RoHS Tak