



KR100L

Rijgklem 10 mm² fase, 800V/57A, schroef

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	57 A
-----------------	------

Afmetingen

Hoogte	60 mm
Breedte	9,9 mm
Diepte	46,5 mm

Installatie, montage

Gemonteerd op	DIN-rail
---------------	----------

Aansluiting

Aansluitdoorsnede soepele ader	1.5 - 16 mm ²
Aansluitdoorsnede massieve ader	1.5 - 16 mm ²

Materiaal

Kleur	Beige
Materiaal	Thermoplast

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze	Schroefaansluiting
---------------	--------------------

Duurzaamheid

Halogeenvrij	Ja
REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja