




KR100L

Клема фазна 10мм², 400В/57А

Технічні характеристики

Електричний струм

Номинальний струм	57 A
-------------------	------

Розміри

Висота	60 mm
Ширина	9,9 mm
Глибина	46,5 mm

Установлення, монтаж

Монтаж на	DIN-рейка
-----------	-----------

Під'єднання

Поперечний переріз гнучкого провідника	1.5 - 16 mm ²
Поперечний переріз жорсткого провідника	1.5 - 16 mm ²

Матеріали

Colour	Бежевий
Матеріал	Термопластик

Підключення

Тип з'єднання	Гвинтове з'єднання
---------------	--------------------

Sustainability

Без галогену	Так
REACH-SVHC free	Так
Відповідність RoHS	Так