



KR100N

Borne de passage-neutre, 10mm², 1000V/57A, connection à vis

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal 57 A

Dimensions

Hauteur 60 mm

Largeur 9,9 mm

Profondeur 46,5 mm

Installation, montage

Montage sur Rail DIN

Raccordement

Section de raccordement en câble souple 1.5 - 16 mm²

Section de raccordement en câble rigide 1.5 - 16 mm²

Matières

Couleur Bleu

Matière Thermoplastique

Connectivité

Type de connection / prise borne à vis

Durabilité

Sans halogène Oui

Conformité REACH Oui

Conforme à la directive RoHS Oui