



KR100N

Rijgklem 10 mm² nul, 800V/57A, schroef

Technische karakteristieken

Elektrische Stroom

| | |
|-----------------|------|
| Nominale stroom | 57 A |
|-----------------|------|

Afmetingen

| | |
|---------|---------|
| Hoogte | 60 mm |
| Breedte | 9,9 mm |
| Diepte | 46,5 mm |

Installatie, montage

| | |
|---------------|----------|
| Gemonteerd op | DIN-rail |
|---------------|----------|

Aansluiting

| | |
|----------------------------|--------------------------|
| Doorsnede soepele geleider | 1.5 - 16 mm ² |
| Doorsnede stijve geleider | 1.5 - 16 mm ² |

Materiaal

| | |
|-----------|-------------|
| Kleur | Blauw |
| Materiaal | Thermoplast |

Connectiviteit

| | |
|------------------------|--------------------|
| Type connector/stekker | Schroefaansluiting |
|------------------------|--------------------|

Duurzaamheid

| | |
|---------------|----|
| Halogeenvrij | Ja |
| REACH conform | Ja |
| RoHS conform | Ja |