



KR100N

Borne de passage-neutre, 10mm², 1000V/57A, connection à vis

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal 57 A

Dimensions

Hauteur 60 mm
Largeur 9.9 mm
Profondeur 46.5 mm

Installation, montage

Montage Rail DIN

Raccordement

Section de raccordement en câble souple 1.5 - 16 mm²
Section de raccordement en câble rigide 1.5 - 16 mm²

Matière

Couleur Bleu
Matière Thermoplastique

Connectivité

Type de connection / prise Raccordement borne à vis

Durabilité

Sans halogène Oui
Conformité REACH Oui
Conforme à la directive RoHS Oui