



KR100N

Zacisk szeregowy neutralny 10mm²

Właściwości techniczne

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy 57 A

Wymiary

Wysokość 60 mm

Szerokość 9,9 mm

Głębokość 46,5 mm

Instalacja, montaż

Sposób montażu Szyna DIN

Rodzaj połączenia

Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego 1.5 - 16 mm²

Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego 1.5 - 16 mm²

Materiały

Kolor Niebieski

Materiał Tworzywo termoplastyczne

Łączność

Typ połączenia Połączenie śrubowe

Zrównoważony rozwój

Bezhalogenowe Tak

Zgodny z REACh - bez SVHC Tak

Zgodność z RoHS Tak