



KR100N

**Rijgklem 10 mm<sup>2</sup> nul, 800V/57A, schroef**

**Technische eigenschappen**

**Stroom / temperatuur**

Nominale stroom	57 A
-----------------	------

**Afmetingen**

Hoogte	60 mm
Breedte	9,9 mm
Diepte	46,5 mm

**Installatie, montage**

Gemonteerd op	DIN-rail
---------------	----------

**Aansluiting**

Aansluitdoorsnede soepele ader	1.5 - 16 mm <sup>2</sup>
Aansluitdoorsnede massieve ader	1.5 - 16 mm <sup>2</sup>

**Materiaal**

Kleur	Blauw
Materiaal	Thermoplast

**Aansluitmogelijkheden**

Aansluitwijze	Schroefaansluiting
---------------	--------------------

**Duurzaamheid**

Halogeenvrij	Ja
REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja