



KR100PE

Borne de terre, 10mm², connection à vis

Caractéristiques techniques

Puissance

| | |
|-----------------------------------|-----|
| Puissance dissipée totale sous IN | 0 W |
|-----------------------------------|-----|

Dimensions

| | |
|------------|---------|
| Hauteur | 60 mm |
| Largeur | 46,5 mm |
| Profondeur | 46,5 mm |

Connectivité

| | |
|----------------------|-------------|
| Type de raccordement | borne à vis |
|----------------------|-------------|

Matière

| | |
|----------|-----------------|
| Couleur | Jaune vert |
| Matériau | Thermoplastique |

Installation, montage

| | |
|-------------|----------|
| Montage sur | Rail DIN |
|-------------|----------|

Raccordement

| | |
|---|--------------------------|
| Section de raccordement en câble souple | 1.5 - 16 mm ² |
| Section de raccordement en câble rigide | 1.5 - 16 mm ² |

Durabilité

| | |
|------------------------------|-----|
| Sans halogène | Oui |
| REACH-sans SVHC | Oui |
| Conforme à la directive RoHS | Oui |