



KR100PE

Schutzleiterklemme 10mm², Schraubtechnik

Technische Eigenschaften

Leistung

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom 0 W

Abmessungen

Höhe 60 mm

Breite 46.5 mm

Tiefe 46.5 mm

Anschlussmöglichkeiten

Anschluss-/Steckertyp Schraubanschluss

Werkstoff

Farbe Gelbgrün

Werkstoff Thermoplast

Installation, Montage

Montage auf DIN Schiene

Anschluss

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter 1.5 - 16 mm²

Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter 1.5 - 16 mm²

Nachhaltigkeit

Halogenfrei Ja

REACH-konform Ja

RoHS-konform Ja