



KR100PE

Rijgklem 10 mm² aarde, schroef

Technische eigenschappen

Vermogen

Totaal vermogensverlies onder IN	0 W
----------------------------------	-----

Afmetingen

Hoogte	60 mm
Breedte	46,5 mm
Diepte	46,5 mm

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze	Schroefaansluiting
---------------	--------------------

Materiaal

Kleur	Geel/groen
Materiaal	Thermoplast

Installatie, montage

Gemonteerd op	DIN-rail
---------------	----------

Aansluiting

Aansluitdoorsnede soepele ader	1.5 - 16 mm ²
Aansluitdoorsnede massieve ader	1.5 - 16 mm ²

Duurzaamheid

Halogeenvrij	Ja
REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja