




KR100PE

Klema za uzemljenje 10mm², žutozelena

Tehničke karakteristike

Snaga

Rasipanje snage pri IN	0 W
------------------------	-----

Dimenzije

Visina	60 mm
Širina	46,5 mm
Dubina	46,5 mm

Povezivost

Vrsta veze	Vijčani spoj
------------	--------------

Materijali

Boja	Žutozelena
Materijal	Termoplastika

Instalacija, montaža

Montiranje na	DIN šina
---------------	----------

Veza

Presjek fleksibilnog vodiča	1.5 - 16 mm ²
Presjek krutog provodnika	1.5 - 16 mm ²

Održivost

Bez halogena	Da
REACH-bez SVHC	Da
Usklađeno sa RoHS	Da