




KR100PE

### Клема для заземлення 10мм2

#### Технічні характеристики

##### Потужність

|                                                        |     |
|--------------------------------------------------------|-----|
| Загальна розсіювана потужність під номінальним струмом | 0 W |
|--------------------------------------------------------|-----|

##### Розміри

|         |         |
|---------|---------|
| Висота  | 60 mm   |
| Ширина  | 46,5 mm |
| Глибина | 46,5 mm |

##### Підключення

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| Тип з'єднання | Гвинтове з'єднання |
|---------------|--------------------|

##### Матеріали

|          |                |
|----------|----------------|
| Colour   | Жовтий зелений |
| Матеріал | Термопластик   |

##### Установлення, монтаж

|           |           |
|-----------|-----------|
| Монтаж на | DIN-рейка |
|-----------|-----------|

##### Під'єднання

|                                         |                          |
|-----------------------------------------|--------------------------|
| Поперечний переріз гнучкого провідника  | 1.5 - 16 mm <sup>2</sup> |
| Поперечний переріз жорсткого провідника | 1.5 - 16 mm <sup>2</sup> |

##### Sustainability

|                    |     |
|--------------------|-----|
| Без галогену       | Так |
| REACH-SVHC free    | Так |
| Відповідність RoHS | Так |