



KR160L

**Borne de passage-phase, 16mm<sup>2</sup>, 690V/76A, connection à vis**

**Caractéristiques techniques**

**Courant électrique**

Courant assigné nominal	76 A
-------------------------	------

**Dimensions**

Hauteur	60 mm
Largeur	12 mm
Profondeur	46,5 mm

**Installation, montage**

Montage sur	Rail DIN
-------------	----------

**Raccordement**

Section de raccordement en câble souple	1.5 - 25 mm <sup>2</sup>
Section de raccordement en câble rigide	1.5 - 16 mm <sup>2</sup>

**Matière**

Couleur	Beige
Matériau	Thermoplastique

**Connectivité**

Type de raccordement	borne à vis
----------------------	-------------

**Durabilité**

Sans halogène	Oui
REACH-sans SVHC	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui