



KR160L

Durchgangsklemme-Phase 16mm², 690V/76A, Schraubtechnik

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

Nennstrom	76 A
-----------	------

Abmessungen

Höhe	60 mm
Breite	12 mm
Tiefe	46.5 mm

Installation, Montage

Montage auf	DIN Schiene
-------------	-------------

Anschluss

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	1.5 - 25 mm ²
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	1.5 - 16 mm ²

Werkstoff

Farbe	Beige
Werkstoff	Thermoplast

Anschlussmöglichkeiten

Anschluss-/Steckertyp	Schraubanschluss
-----------------------	------------------

Nachhaltigkeit

Halogenfrei	Ja
REACH-konform	Ja
RoHS-konform	Ja