



KR160L

Durchgangsklemme-Phase 16mm², 690V/76A, Schraubtechnik

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

Nennstrom 76 A

Abmessungen

Höhe 60 mm

Breite 12 mm

Tiefe 46,5 mm

Installation, Montage

Montage auf DIN Schiene

Anschluss

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter 1.5 - 25 mm²

Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter 1.5 - 16 mm²

Werkstoff

Farbe Beige

Werkstoff Thermoplast

Konnektivität

Anschlussart Schraubanschluss

Nachhaltigkeit

Halogenfrei Ja

REACH-SVHC frei Ja

RoHS-konform Ja