




KR160L

**Klema za fazu 16mm<sup>2</sup>, siva**

**Tehničke karakteristike**

**Električna struja**

|                               |      |
|-------------------------------|------|
| Nazivna struja I <sub>n</sub> | 76 A |
|-------------------------------|------|

**Dimenzije**

|        |         |
|--------|---------|
| Visina | 60 mm   |
| Širina | 12 mm   |
| Dubina | 46,5 mm |

**Instalacija, montaža**

|               |          |
|---------------|----------|
| Montiranje na | DIN šina |
|---------------|----------|

**Veza**

|                             |                          |
|-----------------------------|--------------------------|
| Presjek fleksibilnog vodiča | 1.5 - 25 mm <sup>2</sup> |
| Presjek krutog provodnika   | 1.5 - 16 mm <sup>2</sup> |

**Materijali**

|           |               |
|-----------|---------------|
| Boja      | Bež           |
| Materijal | Termoplastika |

**Povezivost**

|            |              |
|------------|--------------|
| Vrsta veze | Vijčani spoj |
|------------|--------------|

**Održivost**

|                   |    |
|-------------------|----|
| Bez halogena      | Da |
| REACH-bez SVHC    | Da |
| Usklađeno sa RoHS | Da |