



KR160N

### Zacisk szeregowy neutralny 16mm<sup>2</sup>

#### Właściwości techniczne

##### Prąd elektryczny

Prąd znamionowy 76 A

##### Wymiary

Wysokość 60 mm

Szerokość 12 mm

Głębokość 46,5 mm

##### Instalacja, montaż

Sposób montażu Szyna DIN

##### Rodzaj połączenia

Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego 1.5 - 16 mm<sup>2</sup>

Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego 1.5 - 16 mm<sup>2</sup>

##### Materiały

Kolor Niebieski

Materiał Tworzywo termoplastyczne

##### Łączność

Typ połączenia Połączenie śrubowe

##### Zrównoważony rozwój

Bezhalogenowe Tak

Zgodny z REACH - bez SVHC Tak

Zgodność z RoHS Tak