




KR350L

Borne de passage-phase, 35mm², 500V/125A, connection à vis

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal	125 A
-------------------------	-------

Dimensions

Hauteur	60 mm
Largeur	16 mm
Profondeur	62,5 mm

Installation, montage

Montage sur	Rail DIN
-------------	----------

Raccordement

Section de raccordement en câble souple	2.5 - 35 mm ²
Section de raccordement en câble rigide	2.5 - 50 mm ²

Matière

Couleur	Beige
Matériau	Thermoplastique

Connectivité

Type de raccordement	borne à vis
----------------------	-------------

Durabilité

Sans halogène	Oui
REACH-sans SVHC	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui