



KR350L

**Borne de passage-phase, 35mm<sup>2</sup>, 500V/125A, connection à vis**

### Caractéristiques techniques

#### Courant électrique

Courant assigné nominal	125 A
-------------------------	-------

#### Dimensions

Hauteur	60 mm
Largeur	16 mm
Profondeur	62,5 mm

#### Installation, montage

Montage sur	Rail DIN
-------------	----------

#### Raccordement

Section de raccordement en câble souple	2.5 - 35 mm <sup>2</sup>
Section de raccordement en câble rigide	2.5 - 50 mm <sup>2</sup>

#### Matières

Couleur	Beige
Matière	Thermoplastique

#### Connectivité

Type de connection / prise	borne à vis
----------------------------	-------------

#### Durabilité

Sans halogène	Oui
Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui