



KR350L

Durchgangsklemme-Phase 35mm², 500V/125A, Schraubtechnik

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

Nennstrom	125 A
-----------	-------

Abmessungen

Höhe	60 mm
Breite	16 mm
Tiefe	62.5 mm

Installation, Montage

Montage auf	DIN Schiene
-------------	-------------

Anschluss

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	2.5 - 35 mm ²
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	2.5 - 50 mm ²

Werkstoff

Farbe	Beige
Werkstoff	Thermoplast

Anschlussmöglichkeiten

Anschluss-/Steckertyp	Schraubanschluss
-----------------------	------------------

Nachhaltigkeit

Halogenfrei	Ja
REACH-konform	Ja
RoHS-konform	Ja