




KR350L

Klema za fazu 35mm², siva

Tehničke karakteristike

Električna struja

Nazivna struja	125 A
----------------	-------

Dimenzije

Visina	60 mm
Širina	16 mm
Dubina	62,5 mm

Instalacija, montaža

Montiranje na	DIN šina
---------------	----------

Veza

Presjek fleksibilnog vodiča	2.5 - 35 mm ²
Presjek krutog provodnika	2.5 - 50 mm ²

Materijali

Boja	Bež
Materijal	Termoplastika

Povezivost

Vrsta veze	Vijčani spoj
------------	--------------

Održivost

Bez halogena	Da
REACH-bez SVHC	Da
Usklađeno sa RoHS	Da