



KR350N

Borne de passage-neutre, 35mm²500V/125A, connection à vis

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal	125 A
-------------------------	-------

Dimensions

Hauteur	60 mm
Largeur	16 mm
Profondeur	62.5 mm

Installation, montage

Montage	Rail DIN
---------	----------

Raccordement

Section de raccordement en câble souple	2.5 - 35 mm ²
Section de raccordement en câble rigide	2.5 - 50 mm ²

Matière

Couleur	Bleu
Matière	Thermoplastique

Connectivité

Type de connection / prise	Raccordement borne à vis
----------------------------	--------------------------

Durabilité

Sans halogène	Oui
Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui