



KR350PE

Schutzleiterklemme 35mm², Schraubtechnik

Technische Eigenschaften

Leistung

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom 0 W

Abmessungen

Höhe 60 mm

Breite 62,5 mm

Tiefe 62,5 mm

Konnektivität

Anschlussart Schraubanschluss

Werkstoff

Farbe Gelbgrün

Werkstoff Thermoplast

Installation, Montage

Montage auf DIN Schiene

Anschluss

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter 2.5 - 35 mm²

Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter 2.5 - 50 mm²

Nachhaltigkeit

Halogenfrei Ja

REACH-SVHC frei Ja

RoHS-konform Ja