



KR700L

**Borne de passage-phase, 70mm<sup>2</sup>; 1000V/192A, connection à vis**

### Caractéristiques techniques

#### Courant électrique

Courant assigné nominal	192 A
-------------------------	-------

#### Dimensions

Hauteur	75 mm
Largeur	20,5 mm
Profondeur	85 mm

#### Installation, montage

Montage sur	Rail DIN
-------------	----------

#### Raccordement

Section de raccordement en câble souple	16 - 70 mm <sup>2</sup>
Section de raccordement en câble rigide	16 - 95 mm <sup>2</sup>

#### Matières

Couleur	Beige
Matière	Thermoplastique

#### Connectivité

Type de connection / prise	borne à vis
----------------------------	-------------

#### Durabilité

Sans halogène	Oui
Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui