



KR700L

**Rijgklem 70 mm<sup>2</sup> fase, 1000V/192A, schroef**

**Technische karakteristieken**

**Elektrische Stroom**

Nominale stroom	192 A
-----------------	-------

**Afmetingen**

Hoogte	75 mm
Breedte	20,5 mm
Diepte	85 mm

**Installatie, montage**

Gemonteerd op	DIN-rail
---------------	----------

**Aansluiting**

Doorsnede soepele geleider	16 - 70 mm <sup>2</sup>
Doorsnede stijve geleider	16 - 95 mm <sup>2</sup>

**Materiaal**

Kleur	Beige
Materiaal	Thermoplast

**Connectiviteit**

Type connector/stekker	Schroefaansluiting
------------------------	--------------------

**Duurzaamheid**

Halogeenvrij	Ja
REACH conform	Ja
RoHS conform	Ja