



KR700L

Zacisk szeregowy fazowy 70mm²

Właściwości techniczne

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy 192 A

Wymiary

Wysokość 75 mm

Szerokość 20,5 mm

Głębokość 85 mm

Instalacja, montaż

Sposób montażu Szyna DIN

Rodzaj połączenia

Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego 16 - 70 mm²

Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego 16 - 95 mm²

Materiały

Kolor Beżowy

Materiał Tworzywo termoplastyczne

Łączność

Typ połączenia Połączenie śrubowe

Zrównoważony rozwój

Bezhalogenowe Tak

Zgodny z REACH - bez SVHC Tak

Zgodność z RoHS Tak