



KR700L

Rijgklem 70 mm² fase, 1000V/192A, schroef

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	192 A
-----------------	-------

Afmetingen

Hoogte	75 mm
Breedte	20,5 mm
Diepte	85 mm

Installatie, montage

Gemonteerd op	DIN-rail
---------------	----------

Aansluiting

Aansluitdoorsnede soepele ader	16 - 70 mm ²
Aansluitdoorsnede massieve ader	16 - 95 mm ²

Materiaal

Kleur	Beige
Materiaal	Thermoplast

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze	Schroefaansluiting
---------------	--------------------

Duurzaamheid

Halogeenvrij	Ja
REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja