




KR700L

Klema za fazu 70mm², siva

Tehničke karakteristike

Električna struja

Nazivna struja I _n	192 A
-------------------------------	-------

Dimenzije

Visina	75 mm
Širina	20,5 mm
Dubina	85 mm

Instalacija, montaža

Montiranje na	DIN šina
---------------	----------

Veza

Presjek fleksibilnog vodiča	16 - 70 mm ²
Presjek krutog provodnika	16 - 95 mm ²

Materijali

Boja	Bež
Materijal	Termoplastika

Povezivost

Vrsta veze	Vijčani spoj
------------	--------------

Održivost

Bez halogena	Da
REACH-bez SVHC	Da
Usklađeno sa RoHS	Da