




KR700L

Клема фазна 70мм², 1000В/192А

Технічні характеристики

Електричний струм

Номинальний струм	192 А
-------------------	-------

Розміри

Висота	75 mm
Ширина	20,5 mm
Глибина	85 mm

Установлення, монтаж

Монтаж на	DIN-рейка
-----------	-----------

Під'єднання

Поперечний переріз гнучкого провідника	16 - 70 mm ²
Поперечний переріз жорсткого провідника	16 - 95 mm ²

Матеріали

Colour	Бежевий
Матеріал	Термопластик

Підключення

Тип з'єднання	Гвинтове з'єднання
---------------	--------------------

Sustainability

Без галогену	Так
REACH-SVHC free	Так
Відповідність RoHS	Так