



KR700N

Durchgangsklemme-Neutral 70mm², 1000V/192A Schraubtechnik

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

Nennstrom	192 A
-----------	-------

Abmessungen

Höhe	75 mm
Breite	20,5 mm
Tiefe	85 mm

Installation, Montage

Montage auf	DIN Schiene
-------------	-------------

Anschluss

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	16 - 70 mm ²
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	16 - 95 mm ²

Werkstoff

Farbe	Blau
Werkstoff	Thermoplast

Konnektivität

Anschlussart	Schraubanschluss
--------------	------------------

Nachhaltigkeit

Halogenfrei	Ja
REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja