



KR700N

Durchgangsklemme-Neutral 70mm², 1000V/192A Schraubtechnik

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

| | |
|-----------|-------|
| Nennstrom | 192 A |
|-----------|-------|

Abmessungen

| | |
|--------|---------|
| Höhe | 75 mm |
| Breite | 20.5 mm |
| Tiefe | 85 mm |

Installation, Montage

| | |
|-------------|-------------|
| Montage auf | DIN Schiene |
|-------------|-------------|

Anschluss

| | |
|---|-------------------------|
| Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter | 16 - 70 mm ² |
| Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter | 16 - 95 mm ² |

Werkstoff

| | |
|-----------|-------------|
| Farbe | Blau |
| Werkstoff | Thermoplast |

Anschlussmöglichkeiten

| | |
|-----------------------|------------------|
| Anschluss-/Steckertyp | Schraubanschluss |
|-----------------------|------------------|

Nachhaltigkeit

| | |
|---------------|----|
| Halogenfrei | Ja |
| REACH-konform | Ja |
| RoHS-konform | Ja |