



KR700N

**Borne de passage-neutre, 70mm<sup>2</sup>, 1000V/192A, connection à vis**

### Caractéristiques techniques

#### Courant électrique

Courant assigné nominal	192 A
-------------------------	-------

#### Dimensions

Hauteur	75 mm
Largeur	20.5 mm
Profondeur	85 mm

#### Installation, montage

Montage	Rail DIN
---------	----------

#### Raccordement

Section de raccordement en câble souple	16 - 70 mm <sup>2</sup>
Section de raccordement en câble rigide	16 - 95 mm <sup>2</sup>

#### Matière

Couleur	Bleu
Matière	Thermoplastique

#### Connectivité

Type de connection / prise	Raccordement borne à vis
----------------------------	--------------------------

#### Durabilité

Sans halogène	Oui
Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui